


ESG-LP 10/20 MM SI



일반 주문 데이터

버전	ESG, 디바이스 마커, 10 x 20 mm, 은색
주문 번호	2885890000
유형	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
수량	15000 items

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
순중량	0.01 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착, 무할로겐
너비	20 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	은색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드	인쇄 문자	없음
UL 969에 따른 인증	예		

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

