


ESG-LP 10/20 MM SI



일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------|
| 버전 | ESG, 디바이스 마커, 10 x 20 mm, 은색 |
| 주문 번호 | 2885890000 |
| 유형 | ESG-LP 10/20 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4064675854494 |
| 수량 | 15000 items |

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.05 mm | 깊이 (인치) | 0.002 inch |
| 높이 | 10 mm | 높이 (인치) | 0.3937 inch |
| 너비 | 20 mm | 폭 (인치) | 0.7874 inch |
| 순중량 | 0.01 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|---------|--------------|-------------|
| 접착물 | 아크릴 접착제 | 버전 | 자체 접착, 무할로겐 |
| 너비 | 20 mm | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
| 컬러 코드 | 은색 | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 폴리아미드 | 인쇄 문자 | 없음 |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | | |

디바이스 마커

할로겐: 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

