# 데이터 시트

### **VKSW HANDLE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

배선 채널을 절단하는 수동 작업용 와이어 채널 절단기, 최대 폭 125mm, 벽 두께 2.5mm까지 사용 가능. 필러 보강이 없는 플라스틱 소재 용도 한정.

- 거친 면이나 찌꺼기 없이 절단
- 가이드 장치를 이용한 길이 정지(1,000 mm) 방식으로 정밀한 길이 절단 보장
- 작업대 또는 그와 유사한 작업 표면 장착용 테이블 탑유닛
- 특수 강철 소재로 제작한 경화 절단날

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	2886200000
유형	VKSW HANDLE
GTIN (EAN)	4064675855200
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면 1



## **VKSW HANDLE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

#### 치수 및 중량

··· · × · · ·				
길이	486 mm	길이 (인치)	19.1338 inch	
순중량	300 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
분류				
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509	
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509	
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37	
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91	
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91	
ECLASS 15.0	21-04-48-91			

카탈로그 상태 / 도면 2