

배선 채널을 절단하는 수동 작업용 와이어 채널 절단기, 최대 폭 125mm, 벽 두께 2.5mm까지 사용 가능. 필러 보강이 없는 플라스틱 소재 용도 한정.

- 거친 면이나 찌꺼기 없이 절단
- 가이드 장치를 이용한 길이 정지(1,000 mm) 방식으로 정밀한 길이 절단 보장
- 작업대 또는 그와 유사한 작업 표면 장착용 테이블 탑 유닛
- 특수 강철 소재로 제작한 경화 절단날

### 일반 주문 데이터

주문 번호	2886200000
유형	<a href="#">VKSW HANDLE</a>
GTIN (EAN)	4064675855200
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
길이	486 mm	길이 (인치)	19.1338 inch
순중량	300 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

분류

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		