

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	프레임, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 질은 검정색, 높이: 64 mm, 너비: 126 mm, 깊이: 24.2 mm, -40 °C...120 °C, IP66
주문 번호	2891520000
유형	CABTITE FRFT-AD 16/8
GTIN (EAN)	4064675880615
수량	1 items

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	24.2 mm	길이 (인치)	0.9528 inch
높이	64 mm	높이 (인치)	2.5197 inch
너비	126 mm	폭 (인치)	4.9606 inch
순중량	43.5 g		

온도

작동 온도 -40 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

조임 토크	3 Nm	실리콘	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	할로겐	아니요, 무할로겐
보호 등급	IP66	기본 재질	폴리아미드, 유리 섬유 강화
실링	TPE	보호 등급 (UL)	Type 12, Type 4X

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

