



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2891830000
유형	RC M P3 C
GTIN (EAN)	4064675881254

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

직경	20 mm	순중량	0.02 g
----	-------	-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...60 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	없음
접점 표면	황동	LED	아니요
결선 유형	레버 클램프, PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66
케이블 직경, 최대	13 mm	케이블 직경, 최소	7 mm
접점 재질	황동	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.25 mm ²	공칭 전압	500 V
정격 전류	17.5 A	보호 등급	IP68
접점 유형	수형(Male)	실드 결선	No
나사선 링 재질	플라스틱	결선 단면, 최대	4 mm ²
결선 단면, 최소	0.5 mm ²		

일반 데이터

극 수	3	결선 나사산	M20
결선 유형	레버 클램프, PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		