



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자용 엔드 플레이트, 파란색, 높이: 95.5 mm, 너비: 2 mm, V-0, Wemid, 스냅온: 예
주문 번호	2894250000
유형	WEP 2T 4 BL
GTIN (EAN)	4064675885238
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	65 mm	깊이 (인치)	2.5591 inch
높이	95.5 mm	높이 (인치)	3.7598 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	5.06 g		

온도

주변 온도	-60 °C...85 °C	연속 작동 온도, 최소	-60 °C
연속 작동 온도, 최대	130 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	파란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온 예

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

액세서리

MultiFit



MultiMark MultiFit

경쟁사의 커넥터용

표면을 탄성 소재로 마감하여 설치가 간편합니다.

특수 재질로 인해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(특히 긴 단자대 블록일 경우 편차의 정도가 큼).

300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다. MultiMark 사용 혜택

- 바이드물러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

일반 주문 데이터

유형	EL KSM 10.6 MM WS 30M	버전	
주문 번호	2799270000	단자대 마커, 10.6 x 5 mm, 흰색	
GTIN (EAN)	4064675261032		
수량	1 ST		