

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



작은 공간에 다재다능한 제품 이용

TERMSERIES-compact - 내성을 지닌 범용 릴레이

- 너비 6 mm, 깊이 63 mm밖에 되지 않아 매우 작습니다.
- 밀폐형 디자인 덕분에 100% 진동 방지
- 통합된 상태 LED로 기능 확인 단순화
- 영구적으로 설치된 릴레이 덕분에 특히 탐퍼링에 강함

일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES 콤팩트, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, PUSH IN
주문 번호	2899000000
유형	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
수량	10 items

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	62.5 mm	깊이 (인치)	2.4606 inch
높이	89.4 mm	높이 (인치)	3.5197 inch
너비	6.4 mm	폭 (인치)	0.252 inch
순중량	28.19 g		

온도

보관 온도	주변 온도	-40 °C...60 °C
작동 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

부하 측

접점 유형	1 CO contact (AgNi)
-------	---------------------

일반 데이터

컬러 코드	검정
-------	----

결선 데이터

와이어 결선 방식	PUSH IN	탈피 길이, 정격 결선	9 mm
와이어 단면, 슬리드, 최소	0.14 mm ²	와이어 단면, 슬리드, 최대	1.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를	0.14 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를	1.5 mm ²
DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소		DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		