



일반 주문 데이터

버전	, 슬리브 x 5.3 mm, TPU, 컬러 코드: 노란색, 투명, 컨덕터 O.D.: 8 - 16 mm
주문 번호	2902820000
유형	VT-TM 3/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005372
수량	50 items

VT-TM 3/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	5.3 mm	폭 (인치)	0.2087 inch
순중량	1.71 g		

온도

작동 온도 범위 -30...90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	5.3 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	90 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	컬러 코드	노란색, 투명
할로겐	아니요	기본 재질	TPU
인쇄 문자	없음	권장 산업	운송, 기계
작동 온도 범위	-30...90 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	6 mm ²
전선 굵기, 최소	2.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	16 mm
컨덕터 O.D., 최소	8 mm	컨덕터 O.D.	8 - 16 mm
결선된 와이어의 단면적	2.5 - 6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

액세서리

블랭크



TM-는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLIT 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	TM-I 30 MC NE WS	버전
주문 번호	1876390000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248466450	
수량	300 ST	
유형	TM-I 30 MC NE GE	버전
주문 번호	1876370000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4032248466443	
수량	300 ST	
유형	TM-I 30 MC NE RT	버전
주문 번호	1876380000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4032248466474	
수량	300 ST	
유형	TM-I 30 MC NE BL	버전
주문 번호	1876400000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4032248466467	
수량	300 ST	
유형	TM-I 30 MC NE GN	버전
주문 번호	1365610000	TM-I, 인서트 마커, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 녹색
GTIN (EAN)	4050118171907	
수량	300 ST	

TM-I 30



프로세스 신뢰도: TM-I
TM-I 인레이 태그는 가이드 탭이 있어서 타입 TM으로부터 투명 슬리브 안으로 간편하게 끼워 넣을 수 있습니다. 태그가 제자리에 위치하면 미리 디자인된 절단 점에서 탭을 잘라내십시오. 그런 다음 선조립된 슬리브를 밀어 컨덕터 위에 놓이게 하면 됩니다. 이점: 많은 수량을 단 한 번의 단계로 효율적으로 선조립할 수 있습니다.

VT-TM 3/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	TM-I 30 MM WS	버전
주문 번호	2005530000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118390070	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 30 MM GE	버전
주문 번호	2005700000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4050118390339	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 30 MM RT	버전
주문 번호	2005870000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4050118390384	
수량	2000 ST	
유형	TM-I 30 MM BL	버전
주문 번호	2005990000	TM-I, 인서트 마커, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4050118390452	
수량	2000 ST	