

**P BAG XL SET 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

작업장과 공장에서는 체계적으로 구조화된 공구 세트를 선호합니다. 그래야만 작업 준비를 최소화할 수 있고 비용을 줄일 수 있습니다. 바이드물러는 제품들을 결합할 때 사용자 편의와 기능성을 염두에 두고 이러한 정보를 구현합니다. 바이드물러의 절단, 탈피 및 페럴 압착용 크림프 세트는 사용자 편의에 중점을 둔 실용적인 공구 키트입니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 버전         | 공구, 액세서리                    |
| 주문 번호      | <a href="#">2903510000</a>  |
| 유형         | P BAG XL SET 10             |
| GTIN (EAN) | 4099986009288               |
| 수량         | 1 items                     |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간    | 2026-02-28T00:00:00+01:00   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |           |         |              |
|-----|-----------|---------|--------------|
| 깊이  | 220 mm    | 깊이 (인치) | 8.6614 inch  |
| 높이  | 60 mm     | 높이 (인치) | 2.3622 inch  |
| 너비  | 320 mm    | 폭 (인치)  | 12.5984 inch |
| 순중량 | 1965.79 g |         |              |

환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

기술 데이터

|       |          |
|-------|----------|
| 품목 설명 | 공구 백, 장착 |
|-------|----------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 |
| ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

### 액세서리

#### 미장착

작업장과 공장에서는 체계적으로 구조화된 공구 세트를 선호합니다. 그래야만 작업 준비를 최소화할 수 있고 비용을 줄일 수 있습니다. 바이드물러는 제품들을 결합할 때 사용자 편의와 기능성을 염두에 두고 이러한 정보를 구현합니다. 바이드물러의 절단, 탈피 및 페럴 압착용 크림프 세트는 사용자 편의에 중점을 둔 실용적인 공구 키트입니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 유형         | P BAG BIG                  | 버전       |
| 주문 번호      | <a href="#">2576620000</a> | 공구, 액세서리 |
| GTIN (EAN) | 4050118650594              |          |
| 수량         | 1 ST                       |          |

#### 절단 공구

최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형         | KT 8                       | 버전                         |
| 주문 번호      | <a href="#">9002650000</a> | 절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                            |
| 수량         | 1 ST                       |                            |

#### 일자 스크류드라이버

VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 유형         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | 버전                                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2749610000</a> | 조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                               |
| 수량         | 1 ST                       |                                                               |

### 액세서리

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형         | SDIS SLIM 0.8X4.0X100      | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2749620000</a> | 조립 공구, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 |
| GTIN (EAN) | 4050118896367              | 두께(A): 0.8 mm                                 |
| 수량         | 1 ST                       |                                               |

### 십자 스크류드라이버, Phillips

VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900, IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SDIK SLIM PH2 X 100        | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">2749660000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 100 mm, 블레이드 두께(A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404              |                                                 |
| 수량         | 1 ST                       |                                                 |
| 유형         | SDIK SLIM PH1 X 80         | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">2749650000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1  |
| GTIN (EAN) | 4050118896398              |                                                 |
| 수량         | 1 ST                       |                                                 |

### VDE-절연 콤비네이션 플라이어

전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다. 바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다. 모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다. 플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 유형         | KBZ 180                    | 버전     |
| 주문 번호      | <a href="#">9046290000</a> | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |        |
| 수량         | 1 ST                       |        |

## 액세서리

### VDE 절연 전화기 플라이어

전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.  
바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.  
모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.  
플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| 유형         | FRZ S 160                  | 버전     |
| 주문 번호      | <a href="#">9046370000</a> | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |        |
| 수량         | 1 ST                       |        |

### 전압 테스터

테스트 기기는 전기 시스템과 장비를 설치, 서비스, 수리할 때 없어서는 안 될 품목입니다.  
바이드물러는 광범위한 테스트 디바이스를 보유하고 있으며,  
여기에는 전압 테스터, 클램프온 미터, 전원 소켓/서킷 브레이커 테스터가 포함됩니다. 바이드물러는 개발 및 설계 단계에서 언제나 사용자의 편의와 경험을 고려하기 때문에 바이드물러의 디바이스는 실제 작업의 요구를 충족하며 신뢰할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형         | SD ELEC PRO                | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">2855000000</a> | 전압 테스터, 아니요 |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |             |
| 수량         | 1 ST                       |             |

### 공구

- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 유형         | STRIPAX                    | 버전             |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9005000000</a> | 공구, 탈피 및 절단 공구 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                |  |
| 수량         | 1 ST                       |                |  |

#### Crimping tools

- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                        |  |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 유형         | PZ 6 ROTO ADJ              | 버전                     |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2831380000</a> | 0.14mm², 6mm², 사다리꼴 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675415909              |                        |  |
| 수량         | 1 ST                       |                        |  |