

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	0.14mm ² , 2.5mm ² , 사다리꼴 압착
주문 번호	2903690000
유형	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
수량	1 items

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	31 mm	깊이 (인치)	1.2205 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
길이	160 mm	길이 (인치)	6.2992 inch
순중량	290.6 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	2.5 mm ²	와이어 종단 폐를 단면적, 최소	0.14 mm ²
압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착		

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페럴	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 14
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26	압착 범위, 최대	2.5 mm ²
압착 범위, 최소	0.14 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		