

## PZ 2.5 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

버전	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 사다리꼴 압착
주문 번호	<a href="#">2903690000</a>
유형	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
수량	1 items

## PZ 2.5 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

깊이	31 mm	깊이 (인치)	1.2205 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
길이	160 mm	길이 (인치)	6.2992 inch
순중량	290.6 g		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### 기술 데이터

버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
----	-----------------------

### 공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착		

### 접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페룰	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 14
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26	압착 범위, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
압착 범위, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>		

### 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		