데이터 시트

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

버전	TwinMark, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.4 - 4.8 mm, 흰색		
주문 번호	<u>2904830000</u>		
유형	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M		
GTIN (EAN)	4099986685314		
수량	1 items		

HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량	<u> </u>				
··· 200			<u> </u>		
깊이	0.77 mm	깊이 (인치)	0.0303 inch		
너비	7.6 mm	 폭 (인치)	0.2992 inch		
길이	75000 mm	길이 (인치)	2952.75 inch		
순중량	732 g				
환경 제품 규정 준수					
D LIO 조스 사태	조스 에이 미조케				
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
일반 데이터					
인쇄 유형	검은색				
너비	7.6 mm				
작동 온도 범위, 최대	105 °C				
작동 온도 범위, 최소	-55 °C				
컬러 코드	흰색				
<u>할로겐</u> 길이	아니요				
	75000 mm 폴리올레핀				
<u>기본 세월</u> 인쇄 문자	글디글대전 없는				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 수측 슬리브 릴				
호환 가능 프린터	08 64	7-7 24	<u> </u>		
콘비네이션당 마커 개수	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers				
	1 Offiliak siceve feet	Conductor and casic markers			
컨덕터 및 케이블 마커					
할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	4 mm ²		
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	 컨덕터 O.D., 최대	4.8 mm		
컨덕터 O.D., 최소	2.4 mm	 컨덕터 O.D.	2.4 - 4.8 mm		
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 4 mm ²				
분류					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02				

카탈로그 상태 / 도면 2



HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM-HS 60/300 SW 주문 번호 2448880000

GTIN (EAN) 4050118462944

수량

버전

Ink ribbon