

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



단일 피스로 제작된 프레임은 조립이 빠르고 쉬우며 크기상 안정적인 파이버글라스 강화 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 발포 충전식 밀봉으로 도장면 또는 거친 표면에서도 DIN EN 60529에 따른 효과적인 IP66 등급 실링을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	잠금 프레임, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 질은 검정색, 높이: 77 mm, 너비: 9 mm, 길이: 62 mm, -40 °C...120 °C
주문 번호	2907560000
유형	CABTITE OFRL BK
GTIN (EAN)	4099986539549
수량	20 items

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E223801

치수 및 중량

깊이	62 mm	깊이 (인치)	2.4409 inch
높이	77 mm	높이 (인치)	3.0315 inch
너비	9 mm	폭 (인치)	0.3543 inch
순중량	2.7 g		

온도

작동 온도 -40 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

조임 토크	3 Nm	실리콘	아니요
UL 94 가연성 등급	V-0	할로겐	무할로겐
기본 재질	폴리아미드		

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE OFRL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

