

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	자동머신, 자동 탈피압착 공구
주문 번호	2912420000
유형	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
수량	1 items

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	485 mm	깊이 (인치)	19.0944 inch
높이	565 mm	높이 (인치)	22.2441 inch
너비	335 mm	폭 (인치)	13.189 inch
순중량	22000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

드라이브	전자유압식	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm ²	압착 범위, 최대	2.5 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²	소모품	연결된 와이어-종단 페룰

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		