

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	자동머신, 교체 부품
주문 번호	2912440000
유형	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
수량	1 items

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
순중량	1500 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대 소모품	10 mm ² 플라스틱 칼러 채용	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	4 mm ²
--------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		