


THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

주문 번호	2912620000
유형	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
수량	1500 items

THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.0012 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	63.5 mm	폭 (인치)	2.5 inch
순중량	0.38 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	63.5 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	150 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	기본 재질	폴리에스테르 필름
인쇄 문자	없음	롤당 수	1500

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	113 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	12 mm	컨덕터 O.D., 최소	8 mm

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		