데이터 시트

H0,25/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





굵기가 $0.25~6,0~\text{mm}^2$ 인 전선(AWG 24-10) 주석 도금 구리 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차

• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 7 mm, 7 mm, No
주문 번호	<u>2919620000</u>
유형	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
수량	1000 items
패키징	루즈



H0,25/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	F499744

치수 및 중량

높이	7 mm	높이 (인치)	0.2756 inch
직경	1.7 mm	 순중량	0.03 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수. 예외 미존재	
NOLIS 포구 '용대	문구, 에뇌 미근제	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
HEACHOVIIC	0.1 Wt/0 018 = 1 3 VII C IN E	

기술 데이터

품목 설명	(2)Wire-end ferrule	버전	표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	0.75 mm	접점면 길이(L2)	7 mm
칼러 직경(D2)	1.7 mm	L1(mm)	7.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24	 탈피 길이	7 mm
컨덕터 단면적	0.25 mm ²		

분류

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



H0,25/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

