



굵기가 0.25 ~ 6,0 mm<sup>2</sup>인 전선(AWG 24 - 10)  
주석 도금 구리  
DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차  
• 폴리백에 풀린 상태로 제공

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 7 mm, 7 mm, No
주문 번호	<a href="#">2919620000</a>
유형	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
수량	1000 items
패키징	루즈

### 기술 데이터

#### 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

#### 치수 및 중량

높이	7 mm	높이 (인치)	0.2756 inch
직경	1.7 mm	순중량	0.03 g

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 기술 데이터

품목 설명	(2)Wire-end ferrule	버전	표준
-------	---------------------	----	----

#### 와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	0.75 mm	접점면 길이(L2)	7 mm
칼라 직경(D2)	1.7 mm	L1(mm)	7.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24	탈피 길이	7 mm
컨덕터 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>		

#### 분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

