



굵기가 0.25 ~ 6,0 mm²인 전선(AWG 24 - 10)
 주석 도금 구리
 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차
 • 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 7 mm, 7 mm, No
주문 번호	2919640000
유형	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
수량	1000 items
파키징	루즈

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	7 mm	높이 (인치)	0.2756 inch
순중량	0.03 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	(2)Wire-end ferrule	버전	표준
-------	---------------------	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1 mm	접점면 길이(L2)	7 mm
칼러 직경(D2)	2.1 mm	L1(mm)	7.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	탈피 길이	7 mm
컨덕터 단면적	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

