

**PV PS VAPM 5P F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Plug & Play를 통해 PV 인버터를 현장에서 연결 가능한  
커넥터

- 견고한 디자인과 UV에 강한 재질 덕분에 진동 및 강한  
햇빛과 같은 불리한 환경조건 하에서도 AC 커넥터를  
사용할 수 있습니다
- 삼상 커넥터 솔루션은 최대 16 mm<sup>2</sup>의 케이블 단면적에  
최적화되어 에너지 손실을 크게 줄여줍니다
- 컴팩트한 디자인으로 작은 설치 공간과 높은 출력을  
제공합니다
- 설치는 빠르고 효율적이며 현장에서 편리하게 취급할 수  
있습니다

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2920110000
유형	<a href="#">PV PS VAPM 5P F</a>
GTIN (EAN)	4099986583009
수량	1 items

## PV PS VAPM 5P F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

순중량

149.5 g

## 온도

연속 작동 온도, 최소

-40 °C

연속 작동 온도, 최대

105 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

9cf9e664-f329-4d57-8818-74c690a98863

## 일반 데이터

극 수

5

결선 유형

스크류 결선

컬러 코드

검정

절연 저항

$\geq 1000 \text{ M}\Omega$

전선 굽기, 최대

16 mm<sup>2</sup>

전선 굽기, 최소

0.2 mm<sup>2</sup>

오염 심각도

3

기본 재질

폴리카보네이트

정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)

6 kV

## 기술 데이터

전선 굽기, 최대

16 mm<sup>2</sup>

전선 굽기, 최소

0.2 mm<sup>2</sup>

보호 등급

IP65, (폐쇄 상태), IP2x  
개방

오염 심각도

3

정격 전압

600 V

정격 전류

60

## 보증

시간 간격

2년

## 분류

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

**PV PS VAPM 5P F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

