

PV PS VAPM 5P F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Plug & Play를 통해 PV 인버터를 현장에서 연결 가능한 커넥터

- 견고한 디자인과 UV에 강한 재질 덕분에 진동 및 강한 햇빛과 같은 불리한 환경조건 하에서도 AC 커넥터를 사용할 수 있습니다
- 삼상 커넥터 솔루션은 최대 16 mm²의 케이블 단면적에 최적화되어 에너지 손실을 크게 줄여줍니다
- 컴팩트한 디자인으로 작은 설치 공간과 높은 출력을 제공합니다
- 설치하는 빠르고 효율적이며 현장에서 편리하게 취급할 수 있습니다

일반 주문 데이터

주문 번호	2920110000
유형	PV PS VAPM 5P F
GTIN (EAN)	4099986583009
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 149.5 g

온도

연속 작동 온도, 최소 -40 °C 연속 작동 온도, 최대 105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP bb87cda7-9b12-4784-ba19-523c6181445a

일반 데이터

극 수	5	탈피 길이, 최대	16 mm
탈피 길이, 최소	12 mm	결선 유형	스크류 결선
컬러 코드	검정	절연 저항	≥ 1000 MΩ
전선 굵기, 최대	16 mm ²	전선 굵기, 최소	0.2 mm ²
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV		

기술 데이터

전선 굵기, 최대	16 mm ²	전선 굵기, 최소	0.2 mm ²
보호 등급	IP65, (폐쇄 상태), IP2x 개방	오염 심각도	3

보증

시간 간격 2년

분류

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

도면

