

PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Plug & Play를 통해 PV 인버터를 현장에서 연결 가능한
커넥터

- 견고한 디자인과 UV에 강한 재질 덕분에 진동 및 강한
햇빛과 같은 불리한 환경조건 하에서도 AC 커넥터를
사용할 수 있습니다
- 삼상 커넥터 솔루션은 최대 16 mm²의 케이블 단면적에
최적화되어 에너지 손실을 크게 줄여줍니다
- 컴팩트한 디자인으로 작은 설치 공간과 높은 출력을
제공합니다
- 설치는 빠르고 효율적이며 현장에서 편리하게 취급할 수
있습니다

일반 주문 데이터

주문 번호	2920120000
유형	PV BSS DL
GTIN (EAN)	4099986583016
수량	20 items

PV BSS DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

11.4 g

온도

연속 작동 온도, 최소

-40 °C

연속 작동 온도, 최대

105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

일반 데이터

컬러 코드

검정

오염 심각도

3

기본 재질

플라스틱

기술 데이터

보호 등급

IP65, (폐쇄 상태), IP2x
개방, IP67, IP68

오염 심각도

3

보증

시간 간격

2년

분류

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92