

## PV BSS DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Plug & Play를 통해 PV 인버터를 현장에서 연결 가능한 커넥터

- 견고한 디자인과 UV에 강한 재질 덕분에 진동 및 강한 햇빛과 같은 불리한 환경조건 하에서도 AC 커넥터를 사용할 수 있습니다
- 삼상 커넥터 솔루션은 최대 16 mm<sup>2</sup>의 케이블 단면적에 최적화되어 에너지 손실을 크게 줄여줍니다
- 컴팩트한 디자인으로 작은 설치 공간과 높은 출력을 제공합니다
- 설치하는 빠르고 효율적이며 현장에서 편리하게 취급할 수 있습니다

### 일반 주문 데이터

주문 번호	2920120000
유형	<a href="#">PV BSS DL</a>
GTIN (EAN)	4099986583016
수량	20 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 11.4 g

온도

연속 작동 온도, 최소 -40 °C      연속 작동 온도, 최대 105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP dd4ee0b3-e949-42dd-9269-5de96565d3fd

일반 데이터

컬러 코드 검정      오염 심각도 3  
기본 재질 플라스틱

기술 데이터

보호 등급 IP65, (폐쇄 상태), IP2x      오염 심각도 3  
개방, IP67, IP68

보증

시간 간격 2년

분류

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		