

## U-LINK-1000-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 사용 예



바이드물러 u-link 원격 액세스 서비스는 원격 네트워크에서 이더넷 장치에 안전하게 액세스할 수 있는 쉬운 가능성을 제공합니다.

u-link VPN 서버를 중앙 회의 지점 서버로 사용하면 VPN 클라이언트(서비스 PC 및 바이드물러 u-link 클라이언트 장치)는 항상 아웃바운드를 연결하여 일반적인 IT 보안 요구 사항을 준수합니다.

데이터 무결성을 보장하기 위해 각 U-링크 고객 계정에 대해 별도의 데이터베이스 및 서버 인스턴스 (보안 클라이언트 격리)가 사용됩니다.

u-link VPN 서버와 원격 클라이언트(서비스 PC 및 u-link 클라이언트 장치) 간의 통신은 인증으로 보호된 openVPN 연결을 통해 이루어집니다.

u-link creed는 '프로그래밍 대신 구성'로 사용이 직관적이며 전문적인 지식이 필요 없습니다.

기능 설정:

- 서비스 PC에 대한 VPN 원격 액세스 1번 클릭
- easyAccess: 원격 호스트에 대한 웹, rdp 또는 vnc 연결은 태블릿 또는 스마트폰에서 사용할 수 있는 완벽한 브라우저입니다.
- 조직 및 그룹 관리
- 타사 최종 장치를 포함한 토폴로지
- 펌웨어 관리: 모든 라우터의 펌웨어 상태 디스플레이 및 시간 제어 자동 펌웨어 업데이트 옵션
- 개별 액세스 오른쪽: 대상 네트워크의 장치에 대한 액세스 오른쪽의 세분화된 구성
- 광범위한 이벤트 로그: 광범위한 필터 및 내보내기 기능을 사용하여 u-link 포털의 모든 작업 표시

- 암호 정책: 보안 품질 및 유효 기간에 대한 최소 요구 사항에 대한 구성 가능 사양을 통한 암호 항상 바이드물러는 다음과 같은 사용 변형과 u-link 원격 액세스 서비스에 대한 추가 옵션을 제공합니다.

기본 버전:

- u-link.weidmueller.com에 등록하여 자동으로 할당
- 새 u-link 클라이언트 장치를 등록할 때 6개월 동안 무료로 사용 가능, 365일까지 연장
- 전체 기능
- 사용자 제한 없음
- 최대 50개의 라우터 객체 설정 가능(액세스 포인트 원격 네트워크)
- 1개의 동시 VPN 연결
- 데이터 또는 속도 제한 없음(일반적인 시장 사용에 따름) 확장
- 추가 50/100/250/500/1000 이상의 u-link 지원 장치
- 추가 동시 VPN 연결
- 중국-VPN: 중국과의 안전하고 신뢰할 수 있는 VPN 연결

**U-LINK-1000-DEVICES-1Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

---

**일반 주문 데이터**

버전	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
주문 번호	<a href="#">2924220000</a>
유형	U-LINK-1000-DEVICES-1Y
수량	1 items

## U-LINK-1000-DEVICES-1Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 중량

순중량 0 g

### 온도

보관 온도 작동 온도

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 영향을 받지 않음  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 기능 및 특성

<p>소프트웨어 관리</p> <p>모든 u-link 클라이언트의 소프트웨어 버전 디스플레이 및 선택한 장치 Class의 시간 제어 자동 소프트웨어 업데이트 (옵션)</p>	<p>암호 지침</p> <p>Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period</p>
<p>통합 클라우드 방화벽의 기능</p> <p>IP, 포트 및 프로토콜 기반 원격 네트워크 액세스를 위한 그룹 기반 규칙</p>	<p>2 단계 인증 유형</p> <p>이메일, Google-Authenticator 앱, Microsoft Authenticator 앱</p>
<p>시스템 가용성</p> <p>≥ 99.6%</p>	<p>동시 사용 가능한 패스스루 VPN 연결</p> <p>1(추가 패스스루 VPN 연결 예약으로 확장 가능)</p>
<p>월별 데이터량 및 대역폭</p> <p>무제한(일반 시장 사용 적용)</p>	<p>사용자 조직</p> <p>서비스 사용자의 그룹 조직, 장치 토폴로지에 선택적 접근 권한 부여, 장치 설정 및 사용자 관리에 대한 권한의 그룹별 부여, 조직 관리 내에서 조직의 자기 관리</p>
<p>설정가능 사용자 객체 수(서비스 PC)</p> <p>무제한</p>	<p>사용 정보</p> <p>확장된 리포팅 및 통계 정보 (연결 보고서, 사용 기간, 데이터량)</p>
<p>VPN 채널 대역폭</p> <p>100 Mbit/s</p>	<p>장치 관리</p> <p>위치, 그룹 및 장치 객체를 통해 트리 구조로 명확하게 정의된 장치 인프라스트럭처 (원격 액세스 객체) 도해</p>
<p>주기</p> <p>라이선스 키 활성화 또는 기존 라이선스 만료 후 1년. 활성화 중에 개별 라이선스 조건이 표시됩니다.</p>	<p>웹 기반 액세스 유형(easyAccess)</p> <p>로컬 웹 서버, RDP, VNC 서버</p>
<p>바이드몰러 하드웨어의 구성 가능 u-link 클라이언트 수(액세스 포인트 원격 네트워크)</p> <p>1050</p>	

### 시스템 요구 조건

<p>하드웨어, 원격 대상 네트워크</p> <p>u-link VPN 클라이언트가 있는 바이드몰러 하드웨어</p>	<p>하드웨어 (서비스 PC)</p> <p>작동 시스템 Windows 10, 11에서 동작하는 PC</p>
<p>포털 관리 (사용자/기기 설정)</p> <p>웹 브라우저 사용(HTTPS), 사용자 이름 및 암호를 통해 로그인</p>	<p>VPN 소프트웨어 (서비스 PC)</p> <p>u-link VPN-client (installation on PC)</p>

### 기타

작동 클라이언트 계정 관리자가 u-link 포털에서 인도 시 포함 라이선스 키가 있는 이메일

기술 데이터

라이센스키를 입력  
(기능 즉시 이용 가능)

분류

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		