

**THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

버전	컨ектор 및 케이블 마커, 12.7 x 19.1 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">2932070000</a>
유형	THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670792
수량	7450 items

## THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0028 inch
높이	12.7 mm	높이 (인치)	0.5 inch
너비	19.1 mm	폭 (인치)	0.752 inch
순중량	0.07 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	19.1 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	예	기본 재질	비닐 필름
인쇄 문자	없는	룰당 수	7450

## 컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	12 mm <sup>2</sup>
컨덕터 O.D., 최대	4 mm	컨덕터 O.D., 최소	2 mm
결선된 와이어의 단면적	12 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형 RIBBON MM 76/360 SW

주문 번호 [2005080000](#)

GTIN (EAN) 4050118389951

수량 1 ST

버전

Ink ribbon