

KLIPPON K42 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



알루미늄 소재 Klippon® K 인클로저는 매우 다양한 분야 용도로 적합합니다. 인클로저 내부에 다양한 컴포넌트 설치가 가능할 뿐 아니라 특히 우수한 내고온성, 탁월한 IP 보호 성능, 뛰어난 내충격성 등 다양한 이점을 제공합니다. 고객이 계획 중인 응용 분야의 종류에 관계 없이, 바이드물러는 고객의 요구 조건에 정확하게 맞는 다양한 알루미늄 인클로저를 공급할 수 있습니다. Klippon® K 인클로저 중 위험 구역용 제품은 주문 시 제작 가능합니다.

당사의 광범위한 제품군에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 두가지 표면 마감 선택 가능: 자연 및 파우더 코팅(RAL 7001)
- 클로로프린 주조 쉴 기본(실리콘 주조 쉴 선택 가능)
- 표준 클로저 시스템, 19개 인클로저 사이즈 공통 Torx 일자 스크류 헤드 포함
- 개스킷 부위 외부에 있는 장착 홀
- 높은 IP 보호 등급: DIN EN 60529 적합 IP66, IP67 및 IP68
- 최대 7 (10) J의 내충격 성능
- 인클로저 제품은 ATEX, IECEx, cULus, DNV GL 인증 및 Empty Enclosure 표준 승인을 획득했습니다.
- EN 45545-2:2013 적합 레일웨이 응용 용도에 적합
- 염수에 강한 합금
- 나삿니가 있는 구멍 및 다양한 단자대 구성을 가진 표준화된 분배기 인클로저

일반 주문 데이터

버전	Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 140 mm, 너비: 140 mm, 길이: 81 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
주문 번호	2934140000
유형	KLIPPON K42 VMQ
GTIN (EAN)	4099986682276
수량	1 items

KLIPPON K42 VMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	81 mm	깊이 (인치)	3.189 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
마운팅 치수 - 높이	120 mm	마운팅 치수 - 너비	120 mm
벽 두께, 최소	4 mm	벽 두께, 최대	4 mm
순중량	5.9 g		

온도

작동 온도 -50 °C...135 °C 작동 온도 범위 -50...135 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

수평 어셈블리

DIN 레일 및 단자 수량 (10mm ² , 수평)	1x10	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal)	1x8
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal)	1x19	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal)	1x6
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal)	1x16	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal)	1x12

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03 DEF | 승인 조건 cULus

일반 정보

커버 재질 두께	4 mm	박스 재질 두께	4 mm
재질 두께	4 mm	실리콘	예
작동 온도, 최대	135 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
커버 부착	슬롯 포함 M6 토크 스테인레스 스틸 스크류	설치 권고	벽면 장착
표준 규격	DIN EN 45545-2	표면 마감	미처리
충격 저항	10 J 버전 표준	보호 등급	IP66, IP67, IP68
기본 재질	알루미늄 AISi12	실링 자재	실리콘
커버 스크류 토크	2.5 Nm	통합 고정	나사산 구멍 M5
인클로저 장착	구멍 6 mm	커버의 실링 자재	실리콘
보호 등급 (UL)	Type 4, Type 4X	리드 스크류의 수	4
액세스 구멍: 폭	132 mm	플랜지 플레이트	아니요
뚜껑	예	액세스 구멍: 높이	132 mm
사용 영역	공정 산업, 운송, 해양 엔지니어링, 포장 산업, 항만 설비, 기계 제작		

KLIPPON K42 VMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블 글랜드, 상부/하부

M20	3	M12	6
M40	1	M32	1
M25	3	M16	4

케이블 글랜드, 오른쪽

M25	1	M16	4
M40	1	M32	1
M20	2	M12	6

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON K42 VMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® K - 힌지



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
 - 장착 플레이트
 - 경첩
 - 벽면 장착 홀더
- 바이트물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HG K+POK	버전	
주문 번호	1580360000	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 기본 재질:	
GTIN (EAN)	4008190203542	알루미늄 AISi12, 은색	
수량	1 ST		

스페이서



장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

유형	SP M6 15 MSZN	버전	
주문 번호	3896100000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색	
GTIN (EAN)	4008190857851		
수량	2 ST		
유형	SP M6 20 MSZN	버전	
주문 번호	3896200000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색	
GTIN (EAN)	4008190850234		
수량	2 ST		
유형	SP M6 30 MSZN	버전	
주문 번호	3896300000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색	
GTIN (EAN)	4008190850241		
수량	2 ST		

KLIPPON K42 VMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® K - 벽면 장착 홀더



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KLIPPON K MF KIT 25	버전	
주문 번호	9527590000		
GTIN (EAN)	4032248014071		Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 70 mm, 너비: 33.5 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 은색
수량	1 ST		

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전	
주문 번호	0295900000		
GTIN (EAN)	4008190133337		SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
수량	50 ST		

TS 15



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TS15 ST 120 K42	버전	
주문 번호	8000135661		
GTIN (EAN)	4099987101363		장착 레일, 너비: 120 mm, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
수량	1 ST		

KLIPPON K42 VMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

깊이 15mm



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TS35X15 ST 120 K42	버전	
주문 번호	8000135662	장착 레일, TS 35 x 15, 너비: 120 mm, 슬롯 미포함, 슬롯 포함, 스틸,	
GTIN (EAN)	4099987089968	전기 아연 도금 및 보호막 처리	
수량	1 ST		

깊이 7.5mm



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST 120 K42	버전	
주문 번호	8000135673	장착 레일, TS 35 x 7.5, 너비: 120 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금	
GTIN (EAN)	4099987090070	및 보호막 처리	
수량	1 ST		