



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전가 (electrical value)로 상태를 확인할 수 있습니다.
와이어 연결 레벨이 PUSH IN 접점용으로 설계되어 있습니다.
극 개수: 5, 8
정격 전류: 16 A
정격 전압: 250 V, 500 V

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 8, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: HQ
주문 번호	2937360000
유형	HDC HQ 8 MP
GTIN (EAN)	4099986694132
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	41.2 mm	깊이 (인치)	1.622 inch
높이	45.5 mm	높이 (인치)	1.7913 inch
너비	26.3 mm	폭 (인치)	1.0354 inch
길이	2.5 mm	길이 (인치)	0.0984 inch
직경	2.5 mm	순중량	38 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	8	플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
설치 사이즈	HQ	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	밝은 회색	절연재	PC
표면 마감	실버 패시베이션 처리	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	구리 합금	시리즈	HQ
정격 전압(DIN EN 61984)	500 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	할로겐 불포함	false
BG	HQ	신호 접점 개수	0
전원 접점 개수	8		

치수

너비	26.3 mm
----	---------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	기타
----------	----

전원 접점

정격 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	500 V
----------------------------	-------


버전

결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	설치 사이즈	HQ
전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	기본 재질	구리 합금
BG	HQ		

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

유형	HDC HQM TOLU 1PG21 WO	버전	
주문 번호	2937380000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4099986694194	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21	

플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

유형	HDC HQM TSLU 1PG21 WO	버전	
주문 번호	2937390000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면	
GTIN (EAN)	4099986694200	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 21	

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

유형	HDC HQM ALU	버전
주문 번호	1003050000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
GTIN (EAN)	4032248697984	
수량	1 ST	사이즈: none
유형	HDC HQP ALU	버전
주문 번호	1003040000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
GTIN (EAN)	4032248697977	
수량	1 ST	사이즈: none

플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

유형	HDC HQP TOLU 1PG16	버전
주문 번호	1003070000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 16
GTIN (EAN)	4032248698004	
수량	1 ST	

HDC HQ 8 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

유형	HDC HQP TSLU 1PG16	버전	
주문 번호	1003090000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면	
GTIN (EAN)	4032248698028	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 16	

8극



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전가 (electrical value)로 상태를 확인할 수 있습니다. 와이어 연결 레벨이 PUSH IN 접점용으로 설계되어 있습니다. 극 개수: 5, 8 정격 전류: 16 A 정격 전압: 250 V, 500 V

일반 주문 데이터

유형	HDC HQ 8 FP	버전	
주문 번호	2937350000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 8, 액추에이터 탑재	
GTIN (EAN)	4099986694071	PUSH IN, 설치 사이즈: HQ	
수량	1 ST		