

WBC-CH-60R-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



배터리 저장 시스템은 재생 에너지 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들은 일반적으로 빠르고 쉽게 교체해야 하는 여러 개의 개별 배터리로 구성됩니다. 바이드뮬러 배터리 커넥터(WBC)를 사용하면 몇 가지 간단한 단계만으로 여러 개의 개별 배터리를 ESS에 연결하고 필요한 경우 연결을 신속하게 분리할 수 있습니다. 더욱 안전하고 쉽게 충급할 수 있도록 극이 분명하게 표시되어 있습니다. 양극은 주황색이고 음극은 검은색입니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2938270000
유형	WBC-CH-60R-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
수량	1 items

WBC-CH-60R-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	324 mm	길이 (인치)	12.7559 inch
순중량	120 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-40 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	길이	324 mm
공칭 전압	1500 V	정격 전류	120 A
보호 등급	IP67 플러그드	플러그 주기	≥ 100

일반 데이터

케이블 외경, 최대	6 mm	접점 직경, 수형 Ø	6 mm
인증	UL 4128	결선 유형	크림프 결선
컬러 코드	검정, 주황색	전선 굽기, 최대	25 mm ²
표면 마감	은색	유형	암형(Female)
기본 재질	PA 66		

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-CH-60R-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

