

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



배터리 저장 시스템은 재생 에너지 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이들은 일반적으로 빠르고 쉽게 교체해야 하는 여러 개의 개별 배터리로 구성됩니다. 바이드물러 배터리 커넥터(WBC)를 사용하면 몇 가지 간단한 단계만으로 여러 개의 개별 배터리를 ESS에 연결하고 필요한 경우 연결을 신속하게 분리할 수 있습니다. 더욱 안전하고 쉽게 취급할 수 있도록 극이 분명하게 표시되어 있습니다. 양극은 주황색이고 음극은 검은색입니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2938270000
유형	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-01-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 324 mm 길이 (인치) 12.7559 inch
 순중량 120 g

온도

연속 작동 온도, 최소 -40 °C 연속 작동 온도, 최대 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

UL 94 가연성 등급 V-0 길이 324 mm
 공칭 전압 1500 V 정격 전류 120 A
 보호 등급 IP67 플러그드 플러그 주기 ≥ 100

일반 데이터

케이블 외경, 최대 6 mm 접점 직경, 수형 Ø 6 mm
 인증 UL 4128 결선 유형 크림프 결선
 컬러 코드 검정, 주황색 전선 굵기, 최대 25 mm²
 표면 마감 은색 유형 암형(Female)
 기본 재질 PA 66

분류

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
 ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-12
 ECLASS 15.0 27-44-03-12

도면

