

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



이 시리즈의 장치들은 범용 아날로그 처리 값을 표시합니다.

버전에 따라, 이 장치들은 신호를 아날로그 전류 신호로 변환/분리하고, 더 많은 신호를 스위칭하는 추가 한계값 릴레이를 갖습니다.

특징:

- 여러 센서 버전을 처리할 수 있습니다.
- 보조 에너지 공급 장치가 필요합니다.
- 조명 조건이 좋지 않더라도 디스플레이 값이 선명하게 보입니다.

일반 주문 데이터

버전	디스플레이, 후드, 입력 : I/U 범용, 0-20 mA, HART® transparent, 출력 : 전위차계, 온도, 써모커플
주문 번호	2964330000
유형	PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN)	4099986768086
수량	1 items

PROTECTIVE COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	48.8 mm	높이 (인치)	1.9213 inch
너비	96.6 mm	폭 (인치)	3.8031 inch
순중량	36.96 g		

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

장착 유형 전면 장착 보호 등급 IP65

입력

유형 기타

절연 조정

갈바닉 절연 절연 미적용

분류

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

도면

사용 예

