

**SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2964480000
유형	<a href="#">SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16</a>
GTIN (EAN)	4099986768901
수량	1 items

**SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

순중량	10 g
-----	------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터**

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
접점 재질	CuZn	공칭 전압	50 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	$\geq 200$	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

**표준**

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

**일반 기술 사양**

극 수	5	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12 / M12	접점 표면	금도금
O-링	Viton	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
접점 재질	CuZn	공칭 전압	50 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	$\geq 200$	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C




**분류**

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면****치수 도면****상세 도면****풀 계획****상세 도면**