

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	2964480000
유형	SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16
GTIN (EAN)	4099986768901
수량	1 items

SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 10 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	≥ 100 MΩ
접점 재질	CuZn	공칭 전압	50 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 200	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

일반 기술 사양

극 수	5	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12 / M12	접점 표면	금도금
O-링	Viton	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	≥ 100 MΩ
접점 재질	CuZn	공칭 전압	50 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 200	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF-M12BB-5P-A-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면


치수 도면



상세 도면



폴 계획



상세 도면

