


## THM PV EL 90 WS 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



자외선은 야외 애플리케이션에서 높은 스트레스와 플라스틱 노화를 유발합니다.  
당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고 옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다.  
컴팩트하게 설계된 패키징은 TABPACK-PV입니다. 해당 경고 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가 되어야 합니다.

한눈에 보는 장점:

- ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차 A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트
- M-Print® PRO로 개별적으로 라벨이 지정
- THM MultiMark을 통한 쉽고 빠른 인쇄

### 일반 주문 데이터

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 버전         | 디바이스 마커, 디바이스 마커, 90 x , 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2969050000</a>  |
| 유형         | THM PV EL 90 WS 30M         |
| GTIN (EAN) | 4099986783713               |
| 수량         | 1 items                     |

THM PV EL 90 WS 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.1 mm   | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이  | 90 mm    | 높이 (인치) | 3.5433 inch |
| 길이  | 30000 mm | 길이 (인치) | 1181.1 inch |
| 순중량 | 100 g    |         |             |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |           |              |          |
|---------------|-----------|--------------|----------|
| 접착물           | 폴리아크릴 접착제 | 버전           | 자체 접착    |
| UL 94 가연성 등급  | V-0       | 작동 온도 범위, 최대 | -50 °C   |
| 작동 온도 범위, 최소  | 110 °C    | 컬러 코드        | 흰색       |
| 할로겐           | 예         | 길이           | 30000 mm |
| 기본 재질         | 비닐 필름     | 인쇄 문자        | 없음       |
| UL 969에 따른 인증 | 예         |              |          |

컨덕터 및 케이블 마커


할로겐 예

디바이스 마커

할로겐 예

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## 액세서리

### 잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 유형         | RIBBON MM 110/360 SW       | 버전         |
| 주문 번호      | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| 수량         | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |
| 수량         | 1 ST                       |    |