


WAD-FO 8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



MultiMark

MultiMark는 사용자의 요구에 따라 거의 모든 종류의 마킹을 원활하게 구현할 수 있는 신속하고 신뢰도 높은 마킹 시스템입니다. 커넥터, 컨덕터, 케이블, 디바이스 - MultiMark 제품군은 모든 용도의 첨단 설정 소프트웨어 M-Print® PRO와 연동되는 체계적이고 실용적인 마커를 제공합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드물러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 버전 | 단자대 마커, 8 x 33.3 mm, Weidmueller, 노란색 |
| 주문 번호 | 2969400000 |
| 유형 | WAD-FO 8 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4099986783980 |
| 수량 | 250 items |

WAD-FO 8 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.55 mm | 깊이 (인치) | 0.0217 inch |
| 높이 | 8 mm | 높이 (인치) | 0.315 inch |
| 너비 | 33.3 mm | 폭 (인치) | 1.311 inch |
| 순중량 | 0.17 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 접착물 | 아크릴 접착제 적용 PE 폼 | 버전 | 자체 접착 |
| 너비 | 33.3 mm | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 작동 온도 범위, 최대 | -30 °C | 작동 온도 범위, 최소 | 80 °C |
| 컬러 코드 | 노란색 | 인쇄 문자 | 블랭크 |
| 응용 분야/제조사 | Weidmueller | 롤당 수 | 250 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |



액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 유형 | RIBBON MM 76/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005080000 | 잉크 리본 | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| 수량 | 1 ST | | |