

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

주문 번호	2979350000
유형	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
수량	1 items

WIL-AXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	135 mm	깊이 (인치)	5.3149 inch
높이	38 mm	높이 (인치)	1.4961 inch
너비	816 mm	폭 (인치)	32.1259 inch
순중량	300 g		

온도

작동 온도	-20 - 45°C
-------	------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550

결선 데이터

극 수	3
-----	---

일반 기술 데이터

광색상 (CCT)	5700K, White	광전류	5825 lm
방출각	100 °	작동 수명	60.000 h
장착 유형	스크류 장착	보호 등급	IP40

재질 데이터

하우징 기본 재질	경질 알루마이트
-----------	----------

전기 데이터

정격 전압	230 V AC	전원	32.5 W
밝기 조절 가능	예, 무단조광		

케이블 기술 사양

하우징 기본 재질	경질 알루마이트
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		