



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

일반 주문 데이터

버전	, Surge protection
주문 번호	<u>2983630000</u>
유형	VPU AC I 0 N-PE 305/50 LH
GTIN (EAN)	4099986839755
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	O	ı
$\overline{}$	7	•
_	_	_

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E3542610000

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	50.8 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-40 °C85 °C
작동 온도에서 습도	5 ~ 95 % 상대 습도		

장애 확률

MTBF	15 a

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E3542610000

EN 50178에 따른 절연

서지 전압 범주	IV	오염 심각도	2

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	녹색 = 정상, 적색 = 어레스터 결함 - 교체	버전	서지 보호기
설계	설치 하우징, Insta IP 20	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	주황색, 검정, 파란색	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	 가청 신호	아니요
작동 고도	≤ 4000 m		

정격 데이터 IEC / EN

극 수	1	신호 접점	아니요
정격 전압(AC)	240 V	보호 레벨 Up I에서N (N-PE)	≤ 1500 V
보호 레벨, UP 와이어 - 와이어	1500 V	 보호 레벨, UP 와이어 - PE	1500 V
전압 유형	AC	순간 서지 전압(과전압) - TOV	442 V
퓨즈 보호	불필요	주파수 범위, 최대	60 Hz
주파수 범위, 최소	50 Hz	표준 규격	IEC61643-11,
			EN61643-11

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

EN 61643-11 규격에 따른 요구조건	过 등급T1, T2	IEC 61643-11에 따른 요건 범주	Type I, Type II
최대 연속 전압, Uc(AC)	300 V	 주전압	230 V / 400 V
방전 전류 I최대 (8/20µs) N-PE	100 kA	방전 전류 In (8/20μs) N-PE	50 kA
에너지 조율(≤10m)	Type I, Type II, Type III	 가청 신호	아니요
쇼트 회로 전류 등급 ISCCR	50 kA	통합 백업 퓨즈	아니요
결선 데이터			
결선 유형	플러그인 결선	와이어 단면, 솔리드, 최대	35 mm ²
일반 데이터			
<u></u> 구 수	1	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 코드	주황색, 검정, 파란색		
전기 데이터			
전압 유형	AC		
			,
보증			
시간 간격	5년		
 분류	'		'
ETIM 7.0	EC001457	ETIM 8.0	EC001457
ETIM 9.0	EC001457	ETIM 10.0	EC001457
ECLASS 12.0	27-17-12-04	ECLASS 13.0	27-17-12-04
ECLASS 14.0	27-17-12-04	ECLASS 15.0	27-17-12-04

카탈로그 상태 / 도면 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 SDIS 1.0X5.5X125 주문 번호 <u>2749850000</u>

4050118897050

수량 1 ST

버전

스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 5.5 mm, 블레이드 길이: 125 mm,

블레이드 두께(A): 1 mm

블랭크

GTIN (EAN)



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 6/15 K MC NE WS

주문 번호 <u>1880100000</u>

GTIN (EAN) 4032248478781

수량 200 ST

버전

ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착

VPU 시리즈



다양한 액세서리 제공으로 제품 범위 확장

카탈로그 상태 / 도면 4





버전



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 VPU LOCKING CLIP S 주문 번호 <u>2735080000</u>

GTIN (EAN) 4050118826050

수량 10 ST