

H0,5/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



굵기가 0.25 ~ 6,0 mm²인 전선(AWG 24 - 10)

주석 도금 구리

DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차

• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

주문 번호	2984690000
유형	H0,5/8
GTIN (EAN)	4099986845992
수량	1000 items
파키징	루즈

H0,5/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
직경	0.5 mm	순중량	0.04 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	2.1 mm	L1(mm)	8.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 20	탈피 길이	8 mm
컨ектор 단면적	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		