# **THM PV 90/140 WBC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



자외선은 야외 애플리케이션에서 높은 스트레스와 플라스틱 노화를 유발합니다.

당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고 옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다. 컴팩트하게 설계된 패키징은 TABPACK-PV입니다. 해당 경고 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가 되어야 합니다.

### 한눈에 보는 장점:

- ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차 A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트
- M-Print® PRO로 개별적으로 라벨이 지정
- THM MultiMark을 통한 쉽고 빠른 인쇄

#### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 140 x 90 mm, 색
주문 번호	<u>2986860000</u>
유형	THM PV 90/140 WBC
GTIN (EAN)	4099986852938
수량	200 items

카탈로그 상태 / 도면

# **THM PV 90/140 WBC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
	T.A.			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
		7101 (0171)		
깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch	
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch	
ᅿ비	90 mm	폭 (인치)	3.5433 inch	
순중량	3.06 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
접착물	폴리아크릴 접착제	버전 버전	자체 접착	
크비	90 mm	UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	110 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C	
걸러 코드	색	할로겐	예	
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	없는	
JL 969에 따른 인증	예			
컨덕터 및 케이블 마커				
할로겐 할로겐	예			
르프트 디바이스 마커	VIII			
할로겐	예			
분류				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-28-11-04	ECLASS 14.U	Z1-Z0-11-U4	
ICLA33 15.0	27-20-11-04			

카탈로그 상태 / 도면 2

# **THM PV 90/140 WBC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 110/360 SW 주문 번호 2005070000 GTIN (EAN)

4050118390049

수량

버전 Ink ribbon

#### **THM MULTIMARK**



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 **MULTIMARK ROLLER 115** 

주문 번호 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST 버전

#### **THM MULTIMARK PLUS**



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

# 일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 2672590000 4050118708097

GTIN (EAN)

수량

작성 날짜 27.11.2025 01:19:04 MEZ

3 카탈로그 상태 / 도면