

THM PV 90/140 WBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 자외선은 야외 애플리케이션에서 높은 스트레스와
플라스틱 노화를 유발합니다.
당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고
옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다.
컴팩트하게 설계된 패키징은 TABPACK-PV입니다. 해당
경고 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가
되어야 합니다.
한눈에 보는 장점:
 • ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차
A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트
 • M-Print® PRO로 개별적으로 라벨이 지정
 • THM MultiMark을 통한 쉽고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 140 x 90 mm, 색
주문 번호	2986860000
유형	THM PV 90/140 WBC
GTIN (EAN)	4099986852938
수량	200 items

THM PV 90/140 WBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	140 mm	높이 (인치)	5.5118 inch
너비	90 mm	폭 (인치)	3.5433 inch
순중량	3.06 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	버전	자체 접착
너비	90 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	110 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
컬러 코드	색	할로겐	예
기본 재질	비닐 필름	인쇄 문자	없는
UL 969에 따른 인증	예		

컨더터 및 케이블 마커

할로겐	예
-----	---

디바이스 마커

할로겐	예
-----	---

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM PV 90/140 WBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터


유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전
----	----------------------	----

주문 번호	2005070000
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390049
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Ink ribbon

THM MULTIMARK

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터


유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
----	----------------------	----

주문 번호	1357420000
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Ink ribbon

THM MULTIMARK PLUS

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
----	----------------------------	----

주문 번호	2672590000
-------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

수량	1 ST
----	------

Ink ribbon
