



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2992980000
유형	RC M P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872059

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

직경

20 mm

순중량

14.08 g

온도

보관 온도

주변 온도

-25 °C...125 °C

작동 온도

-40 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

3

코딩

없음

접점 표면

황동

LED

아니요

결선 유형

PUSH IN, 레버 클램프,
액추에이터 탑재 PUSH IN

하우징 기본 재질

PA 66

케이블 직경, 최대

13 mm

케이블 직경, 최소

7 mm

접점 재질

황동

전선 굵기, 최대

1.5 mm²

전선 굵기, 최소

0.25 mm²

공칭 전압

500 V

정격 전류

17.5 A

보호 등급

IP68

접점 유형

수형(Male)

실드 결선

No

나사선 링 재질

플라스틱

결선 단면, 최대

4 mm²

결선 단면, 최소

0.5 mm²

일반 데이터

극 수

3

결선 나사산

M20

역극성 보호

예

결선 유형

PUSH IN, 레버 클램프,
액추에이터 탑재 PUSH IN

하우징 기본 재질

PA 66

분류

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16



액세서리

원형 커넥터 M20 조립 공구



공구:
이 공구는 M20 내장 커넥터를 설치하는 데에
이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	MTA RC	버전
주문 번호	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
수량		

연결 플러그 커넥터 - 클릭 시스템



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른
연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용
가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	RC F P3 C SP	버전
주문 번호	2992970000	
GTIN (EAN)	4099986872042	
수량		