



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2992990000
유형	RC F P3 M20 C SP
GTIN (EAN)	4099986872066

RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

직경 20 mm 순중량 14.96 g

온도

보관 온도 주변 온도 -25 °C...125 °C
작동 온도 -40 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	없음
접점 표면	황동	LED	아니요
결선 유형	PUSH IN, 레버 클램프, 액추에이터 탑재 PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66
케이블 직경, 최대	13 mm	케이블 직경, 최소	7 mm
접점 재질	황동	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.25 mm ²	공칭 전압	500 V
정격 전류	17.5 A	보호 등급	IP68
접점 유형	암형(Female)	실드 결선	No
나사선 링 재질	플라스틱	결선 단면, 최대	4 mm ²
결선 단면, 최소	0.5 mm ²		

일반 데이터

극 수	3	결선 나사산	M20
역극성 보호	예	결선 유형	PUSH IN, 레버 클램프, 액추에이터 탑재 PUSH IN
하우징 기본 재질	PA 66		

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

원형 커넥터 M20 조립 도구



공구:
이 공구는 M20 내장 커넥터를 설치하는 데에 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	MTA RC	버전
주문 번호	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
수량		

연결 플러그 커넥터 - 클릭 시스템



시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	RC M P3 C SP	버전
주문 번호	2992960000	
GTIN (EAN)	4099986872035	
수량		