

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



기계적 라쳅 버전의 절단공구. 구리 및 알루미늄 전선의 비압착(Pinch-free)식 절단에 적합. 최적의 지레 장치와 꼼꼼하게 엔지니어링된 캠 메커니즘을 통해 손쉽게 작업.

일반 주문 데이터

버전	절단 공구
주문 번호	2993500000
유형	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
수량	1 items

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	110 mm	높이 (인치)	4.3307 inch
너비	345 mm	폭 (인치)	13.5826 inch
순중량	1205.6 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

절단 공구

동축 케이블	4 x 70 SM	동축 케이블 - 연결, 최대(kcmil)	800 kcmil
동축 케이블 - 연결, 최대	400 mm ²	동축 케이블 - 꼬임, 최대(kcmil)	800 kcmil
동축 케이블 - 꼬임, 최대	400 mm ²	동축 케이블, 최대 직경	52 mm
알루미늄 케이블	4 x 70 SE	꼬임 알루미늄 케이블, 최대(kcmil)	800 kcmil
꼬임 알루미늄 케이블, 최대 (mm ²)	400 mm ²	꼬임 알루미늄 케이블, 최대 직경	52 mm

분류

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		