HDC 06B ALU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다.

따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

일반 주문 데이터

	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 엔드 로킹 클램프 비교체형, 표준
	3001300000
유형	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	4099986902381
수량	1 items

HDC 06B ALU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

1			
승인			
인증	CE		
ROHS	준수		
-14 01 775	1		
치수 및 중량			
높이	29 mm	높이 (인치)	1.1417 inch
너비	68 mm	폭 (인치)	2.6772 inch
마운팅 치수 - 높이	32 mm	마운팅 치수 - 너비	70 mm
순중량	96.8 g		
온도			
한계 온도	-40 °C 125 °C		
안게 돈도	-40 °C 125 °C		
환경 제품 규정 준수			
	조스 레이티드린		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane e98b2b24-ba23-41bf-8d1		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bt-8d	19-0dda3647412f	
버전			
	<u>'</u>		'
상단부/하단부/리드	하부	커버	커버 미포함
조임 토크	1.2 Nm		PUSH IN
하우징 디자인	벌크헤드 하우징		엔드 록킹 클램프, 하부,
		_	엔드 로킹 클램프 비교체형
설계	표준	설치 사이즈	3
유형	벌크헤드(간선 관통)	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	3	ModuPlug®에 적합함	બા
일반 데이터			
	'		<u>'</u>
조임 토크	1.2 Nm	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸, 녹방지		II 2G Ex ib IIC T6 Gb
77			
크기			
		T-1071	
구멍 피치 길이 A2	70 mm	_ 폭 하우징 C	43 mm
폭 베이스 C1	47 mm	총 길이 하우징	60 mm
하우징 B의 높이	29.3 mm	베이스 B1의 높이	5.5 mm
분류			
ETIM C O	F0000407	ETIM 7.0	EC000427
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 9.0	27-44-02-02 27-44-02-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	LOLAGO 14.0	Z1-44-UZ-UZ

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-44-02-02

HDC 06B ALU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도획득했습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	버전
주문 번호	2722250000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821482	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	버전
주문 번호	2722260000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821499	20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	버전
주문 번호	2722240000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821475	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

크기 3



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연술이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 6 FP EXI	버전
주문 번호	3001190000	, 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 6 MP EXI	버전
	HDC HE 6 MP EXI 30012000000	버전 , 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3

카탈로그 상태 / 도면 3