

HDC 10B ABU EXI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다.
여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다.
따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 롱킹 클램프 비교체형, 표준
주문 번호	3001310000
유형	HDC 10B ABU EXI
GTIN (EAN)	4099986902398
수량	1 items

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

높이	29.3 mm	높이 (인치)	1.1535 inch
너비	55 mm	폭 (인치)	2.1654 inch
마운팅 치수 - 높이	32 mm	마운팅 치수 - 너비	83 mm
순중량	146 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

버전

케이블 글랜드 수	0	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	측면 케이블 인입 수	0
결선 유형	PUSH IN	하우징 디자인	벌크헤드 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 사이드 롱킹 클램프 비교체형	설계	표준
설치 사이즈	4	케이블 인입	아니요
유형	벌크헤드(간선 관통)	클램프 버전	사이드 롱킹 클램프
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	4	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸	방폭 유형	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

크기

구멍 피치 길이 A2	83 mm	케이블 인입	아니요
폭 하우징 C	43 mm	폭 베이스 C1	47 mm
총 길이 하우징	73 mm	하우징 B의 높이	29.5 mm
베이스 B1의 높이	5.3 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	버전
주문 번호	2722270000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821505	25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	버전
주문 번호	2722280000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821512	25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	25 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

크기 4



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연술이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 10 FP EXI	버전
주문 번호	3001220000	, 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4
GTIN (EAN)	4099986902329	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 10 MP EXI	버전
주문 번호	3001230000	, 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4
GTIN (EAN)	4099986902336	
수량	1 ST	