

HDC 16B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다.

따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 사이드 록킹 클램프 비교체형, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | 3001320000 |
| 유형 | HDC 16B ABU EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902404 |
| 수량 | 1 items |

HDC 16B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| A 01 | | | |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 승인 | | | |
| 인증 | CE | | |
| 인공 ROHS | 년 준수 | | |
| NOT 15 | <u>ET</u> | | |
| 치수 및 중량 | | | |
| | | | |
| 높이 | 29.3 mm | <u>높</u> 이 (인치) | 1.1535 inch |
| 너비 | 55 mm | 폭 (인치) | 2.1654 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 32 mm | 마운팅 치수 - 너비 | 103 mm |
| 순중량 | 159 g | | |
| 온도 | | | |
| 한계 온도 | -40 °C 125 °C | | |
| | -40 C 123 C | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 문구, 에의 미근제 Potassium perfluorobutai | ne sulfonate 29420-49-3 | |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8c | | |
| | 0000202 5020 1151 00 | 710 Guado 17 1121 | |
| 버전 | | | |
| | | | |
| 상단부/하단부/리드 | 하부 | 결선 유형 | PUSH IN |
| 하우징 디자인 | 벌크헤드 하우징 | 잠금 시스템 디자인 | 사이드 록킹 클램프 비교체형, 하단 측면의 측면 록킹 클램프 |
| 설계 | 표준 | 설치 사이즈 | 6 |
| 유형 | 벌크헤드(간선 관통) | 클램프 버전 | 사이드 록킹 클램프 |
| 실링 | NBR | 컬러(RAL) | RAL 7035 |
| BG | 6 | ModuPlug®에 적합함 | 예 |
| 일반 데이터 | | | |
| | | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 하우징 기본 재질 | 주조 알루미늄 |
| 표면 마감 | 파우더 코팅 | 보호 등급 | IP65, 삽입됨 상태 |
| EMC 하우징 | 아니요 | 잠금 요소의 재질 | 스테인레스 스틸, 녹방지 |
| 방폭 유형 | II 2G Ex ib IIC T6 Gb | | |
| 크기 | | | |
| | | | |
| 구멍 피치 길이 A2 | 103 mm | 폭 베이스 C1 | 47 mm |
| 총 길이 하우징 베이스 B1의 높이 | 93.3 mm | <u>하우징 B의 높이</u> | 29.5 mm |
| | 5.3 mm | | |
| 분류 | | | |
| ETIM 6 O | EC000437 | ETIM 7 O | EC000437 |
| ETIM 6.0 ETIM 8.0 | EC000437 EC000437 | ETIM 7.0 ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |
| | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2

HDC 16B ABU EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도획득했습니다.

일반 주문 데이터

| 유형 | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | 버전 | |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 주문 번호 | 2722270000 | VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M | |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 | |
| 수량 | 50 ST | bar(30분), 폴리아미드 6 | |
| | | | |
| 유형 | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | 버전 | |
| 유형 주문 번호 | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 2722280000 | 버전 VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M | |
| | | . – | |

크기 6



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연술이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다

일반 주문 데이터

| 유형 | HDC HE 16 FP EXI | 버전 |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | 3001240000 | , 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 16, PUSH IN, 설치 사이즈: 6 |
| GTIN (EAN) | 4099986902343 | |
| 수량 | 1 ST | |
| | | |
| 유형 | HDC HE 16 MP EXI | 버전 |
| 유형 주문 번호 | HDC HE 16 MP EXI 3001250000 | 버전 , 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 16, PUSH IN, 설치 사이즈: 6 |
| | | |

카탈로그 상태 / 도면 3