### **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다.

따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
주문 번호	<u>3001350000</u>
유형	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면 1

## **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<b>A</b> 01			
승인			
인증	CE		
ROHS	 준수		
	<u> </u>		
치수 및 중량			
		L alvalati	
높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	43 mm	폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	124 g		
온도	<u> </u>		
한계 온도	-40 °C 125 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	없음	
버전	'		
			<u> </u>
케이블 엔트리 사이즈	M 20	상단부/하단부/리드	상부
조임 토크	1.2 Nm	 측면 케이블 인입 수	1
하우징 디자인	측면 케이블 인입	 잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	표준	설치 사이즈	3
케이블 인입	w. 스레드	<u> </u>	 엔드 록킹 클램프
내부 나사산	M 20	 컬러(RAL)	RAL 7035
BG	3	 ModuPlug®에 적합함	아니요
일반 데이터			
조임 토크	1.2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸, 녹방지
방폭 유형	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		
크기	'		
케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	60 mm	하우징 B의 높이	52 mm
분류			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		
- 100 1011	=: :: 02 02		

카탈로그 상태 / 도면 2

### **HDC 06B TSLU 1M20G EXI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### 클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C



폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도획득했습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	버전
주문 번호	2722250000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821482	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	버전
주문 번호	2722260000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821499	20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	버전
주문 번호	2722240000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821475	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

### 크기 3



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연술이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다

### 일반 주문 데이터

유형	HDC HE 6 FP EXI	버전
주문 번호	3001190000	, 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 6 MP EXI	버전
유형 주문 번호	HDC HE 6 MP EXI 30012000000	버전 , 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3

카탈로그 상태 / 도면 3