

HDC 06B TOLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다. 따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
주문 번호	3001360000
유형	HDC 06B TOLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902435
수량	1 items

HDC 06B TOLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	43 mm	폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	124 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	M 20
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	1.2 Nm	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	측면 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	표준
설치 사이즈	3	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
실링	NBR	내부 나사산	M 20
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	3
ModuPlug®에 적합함	아니요		

일반 데이터

조임 토크	1.2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸
방폭 유형	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	60 mm	하우징 B의 높이	52 mm

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C




폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드물러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드물러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	버전
주문 번호	2722250000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821482	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	버전
주문 번호	2722260000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821499	20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	버전
주문 번호	2722240000	VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M
GTIN (EAN)	4050118821475	20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

크기 3



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연쇄이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 6 FP EXI	버전
주문 번호	3001190000	, 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 6 MP EXI	버전
주문 번호	3001200000	, 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 6, PUSH IN, 설치 사이즈: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
수량	1 ST	