

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 하우징은 품목 품번에 따라 사용하도록 식별됩니다. 따라서 파란색은 필요하지 않습니다. 하우징을 완성하기 위해서는 파란색 EXI 글랜드가 필요합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25 |
| 주문 번호 | 3001370000 |
| 유형 | HDC 10B TSBU 1M25G EXI |
| GTIN (EAN) | 4099986902442 |
| 수량 | 1 items |

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이 | 73 mm | 길이 (인치) | 2.874 inch |
| 높이 | 52 mm | 높이 (인치) | 2.0472 inch |
| 너비 | 58.5 mm | 폭 (인치) | 2.3031 inch |
| 순중량 | 141 g | | |

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 케이블 글랜드 수 | 0 | 케이블 엔트리 사이즈 | M 25 |
| 상단부/하단부/리드 | 상부 | 커버 | 커버 미포함 |
| 조임 토크 | 1.2 Nm | 측면 케이블 인입 수 | 1 |
| 하우징 디자인 | 측면 케이블 인입, 플러그 하우징 | 잠금 시스템 디자인 | 하단 측면의 측면 록킹 클램프 |
| 설계 | 표준 | 설치 사이즈 | 4 |
| 케이블 인입 | w. 스레드 | 유형 | 플러그 |
| 클램프 버전 | 사이드 록킹 클램프 | 실링 | NBR |
| 외부 스레드 | M 25 | 내부 나사산 | M 25 |
| 컬러(RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| ModuPlug®에 적합함 | 아니요 | | |

일반 데이터

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|--------------|
| 표면 마감 | 파우더 코팅 | 보호 등급 | IP65, 삽입됨 상태 |
| 방폭 유형 | II 2G Ex ib IIC T6 Gb | | |

크기

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| 케이블 인입 | w. 스레드 | 폭 하우징 C | 43 mm |
| 총 길이 하우징 | 73 mm | 하우징 B의 높이 | 52 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

클로로프렌 밀봉재, -40°C - +70°C




폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드물러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60°C까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드물러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도 획득했습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2722270000 | VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M | |
| GTIN (EAN) | 4050118821505 | 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 | |
| 수량 | 50 ST | bar(30분), 폴리아미드 6 | |
| 유형 | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2722280000 | VG Exi 7J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 7J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M | |
| GTIN (EAN) | 4050118821512 | 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 | |
| 수량 | 25 ST | bar(30분), 폴리아미드 6 | |

크기 4



EXI 영역에서 케이블을 분리할 수 있게 하는 옵션은 설치 및 서비스를 단순화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에 표시된 Rockstar® EXI 인서트는 푸시인 연쇄이 장착되어 있어 연결하기 매우 편리합니다. 이 인서트는 품목 품번에 따라 식별됩니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | HDC HE 10 FP EXI | 버전 | |
| 주문 번호 | 3001220000 | HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 5 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 | |
| GTIN (EAN) | 4099986902329 | 사이즈: 4 | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | HDC HE 10 MP EXI | 버전 | |
| 주문 번호 | 3001230000 | HDC 인서트, 수형, 500 V, 5 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4 | |
| GTIN (EAN) | 4099986902336 | | |
| 수량 | 1 ST | | |