




일부 응용 분야에서는 보다 유연하거나 설치를 용이하게 하기 위해 플러그형 모듈식 솔루션이 필요합니다. 완전한 기능 장치를 사전 제작하거나 교체해야 하는 경우, 모듈식의 유연한 결선 시스템이 필요합니다. 플러그형 단자대는 신속하게 조립할 수 있으며 공장에서 완전히 테스트되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	플러그인 모듈형 단자대, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, 진한 베이지색
주문 번호	3002330000
유형	APGTB 6 FT 2C/1 OR
GTIN (EAN)	4099986903234
수량	50 items

기술 데이터

승인

승인



UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E60693

치수 및 중량

깊이	45.5 mm	깊이 (인치)	1.7913 inch
높이	66.5 mm	높이 (인치)	2.6181 inch
너비	6.1 mm	폭 (인치)	0.2402 inch
순중량	14.13 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
--------------	--------	--------------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	8 AWG	전압 크기 B(cURus)	600 V
전압 크기 D(cURus)	600 V	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	22 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	22 AWG
전류 크기 B(cURus)	37 A	전압 크기 C(cURus)	600 V
전류 크기 C(cURus)	37 A	전류 크기 D(cURus)	5 A
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)	8 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	6 mm ²	정격 전압	800 V
정격 DC 전압	800 V	정격 전류	41 A
최대 와이어에서 전류	41 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ
정격 임펄스 내전압	8 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	1.31 mW
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	1
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	아니요
N-기능	아니요	PE 기능	아니요
PEN 기능	아니요		

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
-----------------	-------	-----------------	--------

기술 데이터

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
작동 요소의 색상	주황색	UL 94 가연성 등급	V-0

추가 기술 데이터

개방측	오른쪽	스냅온	아니요
장착물 유형	클립인	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	TS 35		

클램프용 컨덕터(정격 결선)


IEC 60947-1 규격 게이지	A5	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
결선 방향	상단	탈피 길이	12 mm
결선 유형	PUSH IN	결선 수	2
클램프 범위, 최대	10 mm ²	클램프 범위, 최소	0.34 mm ²
블레이드 크기	1.0 x 5.5 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.34 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.34 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	10 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.34 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.34 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	6 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.34 mm ²

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	플러그형
--------------	------

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		



액세서리

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 6N/10	버전
주문 번호	2733970000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066811	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/10 BL	버전
주문 번호	2786910000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064602	절연: 예, 너비: 78.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/2	버전
주문 번호	1985740000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370362	절연: 예, 너비: 13.7 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/2 BL	버전
주문 번호	1985830000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370232	절연: 예, 너비: 13.7 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/20	버전
주문 번호	2810820000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675283430	절연: 예, 너비: 4.95 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/3	버전
주문 번호	1985760000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370263	절연: 예, 너비: 21.8 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/3 BL	버전
주문 번호	1985840000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370379	절연: 예, 너비: 21.8 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/4	버전
주문 번호	1985780000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370287	절연: 예, 너비: 29.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/4 BL	버전
주문 번호	1985850000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118370447	절연: 예, 너비: 29.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 6N/6	버전
주문 번호	2733950000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066699	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	

APGTB 6 FT 2C/1 OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 6N/6 BL	버전
주문 번호	2786890000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064572	절연: 예, 너비: 46.3 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/7	버전
주문 번호	2733960000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 41 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675066804	절연: 예, 너비: 3.1 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 6N/7 BL	버전
주문 번호	2786900000	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 41 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 8.00,
GTIN (EAN)	4064675064596	절연: 예, 너비: 54.4 mm
수량	20 ST	

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	AEB 35 SC/1	버전
주문 번호	1991920000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118376722	
수량	50 ST	
유형	AEB 35 SC/1 BK	버전
주문 번호	2475310000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118487114	
수량	50 ST	
유형	AEB 35 SC/1 RM	버전
주문 번호	3112300000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4099987196413	
수량	50 ST	
유형	AEB 35 SCL/1 RM	버전
주문 번호	3112310000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4099987196420	
수량	20 ST	
유형	AEB 35 SCL/1 V0	버전
주문 번호	2661280000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702163	
수량	20 ST	
유형	AEB 35 SCL/1 V0 BK	버전
주문 번호	2661300000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702187	
수량	20 ST	

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	AEB 35 SCL/1 V0 GY	버전
주문 번호	2661290000	A-시리즈, 엔드 브래킷
GTIN (EAN)	4050118702170	
수량	20 ST	

종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

유형	AEP 2C 6	버전
주문 번호	1991970000	A-시리즈, 엔드 플레이트
GTIN (EAN)	4050118376692	
수량	50 ST	
유형	AEP 2C 6 BL	버전
주문 번호	1991950000	A-시리즈, 엔드 플레이트
GTIN (EAN)	4050118376739	
수량	50 ST	
유형	AEP 2C 6 OR	버전
주문 번호	2052520000	A-시리즈, 엔드 플레이트
GTIN (EAN)	4050118412123	
수량	50 ST	

플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

유형	APGCE	버전
주문 번호	1514490000	코딩 요소 (단자대), Wemid, 주황색, 너비: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
수량	50 ST	
유형	APG 6 L BK	버전
주문 번호	3002500000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903371	
수량	50 ST	

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

엑세서리

유형	APG 6 L BL	버전
주문 번호	3002490000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903364	
수량	50 ST	
유형	APG 6 L GN	버전
주문 번호	3002480000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903357	
수량	50 ST	
유형	APG 6 L OR	버전
주문 번호	3002520000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903395	
수량	50 ST	
유형	APG 6 L RD	버전
주문 번호	3002510000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903388	
수량	50 ST	
유형	APG 6 MI BK	버전
주문 번호	3002450000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903326	
수량	50 ST	
유형	APG 6 MI BL	버전
주문 번호	3002440000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903319	
수량	50 ST	
유형	APG 6 MI GN	버전
주문 번호	3002430000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903302	
수량	50 ST	
유형	APG 6 MI OR	버전
주문 번호	3002470000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903340	
수량	50 ST	
유형	APG 6 MI RD	버전
주문 번호	3002460000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903333	
수량	50 ST	
유형	APG 6 R BK	버전
주문 번호	3002380000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903272	
수량	50 ST	
유형	APG 6 R BL	버전
주문 번호	3002370000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903265	
수량	50 ST	
유형	APG 6 R GN	버전
주문 번호	3002350000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903258	
수량	50 ST	
유형	APG 6 R OR	버전
주문 번호	3002400000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903296	
수량	50 ST	

APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

엑세서리

유형	APG 6 R RD	버전
주문 번호	3002390000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4099986903289	
수량	50 ST	
유형	APG 6/10	버전
주문 번호	2829070000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 10, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675382782	
수량	10 ST	
유형	APG 6/2	버전
주문 번호	2882750000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 2, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758273	
수량	25 ST	
유형	APG 6/3	버전
주문 번호	2882690000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 3, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758211	
수량	25 ST	
유형	APG 6/4	버전
주문 번호	2829060000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 4, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675382768	
수량	25 ST	
유형	APG 6/5	버전
주문 번호	2882700000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 5, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758228	
수량	25 ST	
유형	APG 6/6	버전
주문 번호	2882710000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 6, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758235	
수량	25 ST	
유형	APG 6/7	버전
주문 번호	2882720000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 7, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758242	
수량	20 ST	
유형	APG 6/8	버전
주문 번호	2882730000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 8, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758259	
수량	20 ST	
유형	APG 6/9	버전
주문 번호	2882740000	플러그, 6 mm², 800 V, 41 A, 극 수: 9, 베이지색
GTIN (EAN)	4064675758266	
수량	10 ST	
유형	APG 6/1	버전
주문 번호	2762320000	플러그, 6 mm², 500 V, 30 A, 극 수: 1, 진한 베이지색
GTIN (EAN)	4064675021322	
수량	50 ST	

액세서리

테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	버전	
주문 번호	1276300000	플러그 (단자대), 플러그인 결선, 2 mm², 결선 수: 2, 극 수: 1, 너비: 9 mm	
GTIN (EAN)	4008190026080		
수량	20 ST		